

E 364 Einsatz zur optimalen Aufnahme von 36 Weithalssaugern.



- Geeignet für die Aufnahme von 36 Weithalssaugern
- Ausgestattet mit 36 Fächern á 44 mm x 44 mm
- Klapp- und verschließbarer Deckel

EAN: 4002511116290 / Materialnummer: 03809640 / Alte Materialnummer: 69536401D

Produktzugehörigkeit Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin Gerätezugehörigkeit G 7823 G 7824 G 7826 PG 8528 PG 8528 PG 8535 PG 8536 PG 8536 PG 8582 PG 8582 PG 8582 PG 8582 PG 8582 PG 8582 PG 85892 Produktkategorie Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften Material Edelstahl Anzahl Fächer Fächerbreite in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen Standard Elektroanschluss
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin Gerätezugehörigkeit G 7823 G 7824 G 7826 PG 8528 PG 8535 PG 8536 PG 8536 PG 8582 PG 8582 PG 8582 PG 8582 PO Notwicketegorie Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften Material Farbe Anzahl Fächer Fächerbreite in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen
Medizin Gerätezugehörigkeit
G 7823 ● G 7826 ● PG 8528 ● PG 8535 ● PG 8536 ● PG 8562 ● PG 8582 CD ● PG 8592 ● Produktkategorie Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften ■ Material Edelstahl Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich ● Aufbereitung von Babyflaschen ●
G 7824 ● G 7826 ● PG 8528 ● PG 8535 ● PG 8536 ● PG 8562 ● PG 8582 CD ● PG 8592 ● Produktkategorie Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften ■ Material Edelstahl Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich ● Aufbereitung von Babyflaschen ●
G 7826 ● PG 8528 ● PG 8535 ● PG 8536 ● PG 8562 ● PG 8582 CD ● PG 8592 ● Produktkategorie Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften Edelstahl Material Edelstahl Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich ● Aufbereitung von Babyflaschen ●
PG 8528 • PG 8535 • PG 8536 • PG 8562 • PG 8582 • PG 8582 CD • PG 8592 • Produktkategorie Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften Edelstahl Material Edelstahl Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen
PG 8535 ● PG 8536 ● PG 8562 ● PG 8582 ● PG 8582 CD ● PG 8592 ● Produktkategorie Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften Beleistahl Material Edelstahl Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen
PG 8536 ● PG 8562 ● PG 8582 ● PG 8582 CD ● PG 8592 ● Produktkategorie Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften Edelstahl Material Edelstahl Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen
PG 8562 ● PG 8582 ● PG 8582 CD ● PG 8592 ● Produktkategorie Sonstiger Einsatz ● Produkteigenschaften Edelstahl Material Edelstahl Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen
PG 8582 ● PG 8582 CD ● PG 8592 ● Produktkategorie Sonstiger Einsatz ● Produkteigenschaften Edelstahl Material Edelstahl Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen
PG 8582 CD PG 8592 Produktkategorie Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften Material Edelstahl Farbe Anzahl Fächer Fächerbreite in mm Fächerlänge in mm Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen •
PG 8592 Produktkategorie Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften Material Edelstahl Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen
Produktkategorie Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften Material Edelstahl Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen
Sonstiger Einsatz Produkteigenschaften Material Edelstahl Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen
ProdukteigenschaftenEdelstahlMaterialEdelstahlFarbeEdelstahlAnzahl Fächer36Fächerbreite in mm44Fächerlänge in mm44Anwendungsbereich•Aufbereitung von Babyflaschen•
MaterialEdelstahlFarbeEdelstahlAnzahl Fächer36Fächerbreite in mm44Fächerlänge in mm44Anwendungsbereich•Aufbereitung von Babyflaschen•
Farbe Edelstahl Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen •
Anzahl Fächer 36 Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen •
Fächerbreite in mm 44 Fächerlänge in mm 44 Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen •
Fächerlänge in mm Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen 44 •
Anwendungsbereich Aufbereitung von Babyflaschen •
Aufbereitung von Babyflaschen •
· ·
Standard Elektroanschluss
Phasenanzahl 0
Spannung in V 0
Frequenz in Hz 0
Gesamtanschluss in kW 0,00
Absicherung in A 0
Maße und Gewicht
Außenmaß, Nettohöhe in mm 77
Außenmaß, Nettobreite in mm 215
Außenmaß, Nettotiefe in mm 445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm 80
Außenmaß, Bruttobreite in mm 235
Außenmaß, Bruttotiefe in mm 460
Nettogewicht in kg 1,48
Bruttogewicht in kg 1,91