

E 314

Standarmatur

zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser.



- Druckfest bis 10 bar
- Druckfest bis 10 Bar
- Inkl. Druckschlauch 150 cm
- Komplett mit Druckschlauch 150 cm

EAN: 4002511115286 / Materialnummer: 03830340 / Alte Materialnummer: 69431401D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

E 314

Standarmatur

zur manuellen Entnahme von entsalztem Wasser.



EAN: 4002511115286 / Materialnummer: 03830340 / Alte Materialnummer: 69431401D

PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	135
Außenmaß, Bruttobreite in mm	420
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	210
Nettogewicht in kg	1,70
Bruttogewicht in kg	1,81