

E 459
Einsatz
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



- Geeignet für die Oberkorblafette O 898 und den Unterkorb U 876
- Für 12 Gläser mit einem Durchmesser von max. 7 cm
- Max. Glashöhe 22 cm
- Mit Lochblechunterlage zur Optimierung des Spülstrahls

EAN: 4002511958197 / Materialnummer: 04326630 / Alte Materialnummer: 67545901D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategorie	
Einsatz für Gläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Reihen	2
Einsetzbar im Oberkorb	O 898
Einsetzbar im Unterkorb	U 876
Kapazität	
Gläser bis max. Ø 70 mm [Anzahl]	12
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0

E 459
Einsatz
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



EAN: 4002511958197 / Materialnummer: 04326630 / Alte Materialnummer: 67545901D

Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	170
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	460
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	185
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	1,37
Bruttogewicht in kg	1,63