


E 888

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Tellern.



- Geeignet für den Unterkorb U 890
- Für 18 Teller mit einem Durchmesser von max. 30 cm
- Strebenhöhe 175 mm , Strebenabstand 30 mm

EAN: 4002512259682 / Materialnummer: 05018690 / Alte Materialnummer: 67588801D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategorie	
Einsatz für Teller	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Strebenabstand in mm	30
Strebenhöhe in mm	175
Einsetzbar im Unterkorb	U 890
Kapazität	
Teller bis Ø 300 mm [Anzahl]	18
Teller bis Ø 350 mm [Anzahl]	9
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0

E 888

Einsatz

für die optimale Aufnahme von Tellern.



EAN: 4002512259682 / Materialnummer: 05018690 / Alte Materialnummer: 67588801D

Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	175
Außenmaß, Nettobreite in mm	460
Außenmaß, Nettotiefe in mm	460
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	205
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	535
Nettogewicht in kg	1,00
Bruttogewicht in kg	2,17