

U 534

Korb

mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 16 Gläsern bis 20 cm Höhe.



- Mit 16 Fächern
- Fächergöße 113 mm x 113 mm mm
- Inklusive Extenderset bestehend aus kurzem und langem Extender
- Über Extender höhenverstellbarer Toprahmen bis 20 cm
- Breite 50, Tiefe 50 cm, Breite mit Gastronormflanken 53 cm

EAN: 4002514289052 / Materialnummer: 06997120 / Alte Materialnummer: 67653401D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 534

Korb

mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 16 Gläsern bis 20 cm Höhe.



EAN: 4002514289052 / Materialnummer: 06997120 / Alte Materialnummer: 67653401D

<b>Produktkategorie</b>	
Korb für Gläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Gelb
Anzahl Fächer	16
Fächerbreite in mm	113
Fächerlänge in mm	113
<b>Kapazität</b>	
Gläser 110-140 mm Höhe [Anzahl]	16
Gläser 175-200 mm Höhe [Anzahl]	16
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	233
Außenmaß, Nettobreite in mm	500
Außenmaß, Nettotiefe in mm	500
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	2,80
Bruttogewicht in kg	3,30