

E 701/2

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Siebschalen auf 4 Ebenen.



- Ausgestattet mit 3 eingebauten Sprüharmen
- Erweiterbar auf eine 5. Ebene mit dem Modul-Aufsatz E 702
- Die Bestückungsmaße der einzelnen Ebenen unterscheiden sich
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

EAN: 4002514816371 / Materialnummer: 07765700 / Alte Materialnummer: 69570103D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Einsätze	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	10
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	5
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	461
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	600
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	680
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	650
Nettogewicht in kg	12,85
Bruttogewicht in kg	12,85
<b>Beipack</b>	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1