

PW 5104 Mop Star 100 [EL AV]  
Waschmaschine, elektrobeheizt  
speziell abgestimmt auf die Anforderungen des Facility Managements.



- Trommelvolumen 100 l , Füllgewicht 10.0 kg
- Sichere Wasch- und Desinfektionsprogramme für Reinigungstextilien
- Bestmöglicher Schmutzabtrag – patentierte Vorentwässerung \*
- Optimal präparierte Wischbezüge und Tücher – Ready-to-use
- Einfachste Bedienung durch Drehwahlschalter und Klartextdisplay

\* Europäisches Patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002515249932 / Materialnummer: 09508570 / Alte Materialnummer: 51510406D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	MopStar
Front	Octoblau
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	10,0
Trommelvolumen in l	100
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für das Facility Management	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	57
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	370
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	ProfiLine Mop Symbol
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
Programme für das Facility Management	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Patentierter Flüssigdosieradapter	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	6,30
Gesamtanschluss in kW	6,50
Absicherung in A	10
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70

PW 5104 Mop Star 100 [EL AV]

Waschmaschine, elektrobeheizt

speziell abgestimmt auf die Anforderungen des Facility Managements.



EAN: 4002515249932 / Materialnummer: 09508570 / Alte Materialnummer: 51510406D

<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	827
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	915
Nettogewicht in kg	148,0
Bruttogewicht in kg	159
Maximale Bodenbelastung in N	2600
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	73 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,00
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	95
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	227
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	53
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	45
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	80
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	55
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•