


O 892

Oberkorb

mit Einsatz E 812 und 2 Gläserbügel für unterschiedlichste Gläser

EAN: 4002515276372 / Materialnummer: 09548990 / Alte Materialnummer: 67189201D



- Höhenverstellbar in 2 Positionen um 5 cm
- Die Bügel sorgen für einen sicheren Halt von langstieligen Gläsern
- Mit integriertem Spülarm, Ankopplung an der Rückseite
- Bestückungshöhe max. 200 mm
- Der Gläserersatz E 812 wird mitgeliefert

| Produktzugehörigkeit | |
|--------------------------------|-------------------|
| Spülmaschinen Frischwasser | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| Produktkategorie | |
| Korb für Gläser | • |
| Oberkorb | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Draht, rilsaniert |
| Farbe | Weiß |
| Maximale Bestückungshöhe in mm | 200 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |

O 892

Oberkorb

mit Einsatz E 812 und 2 Gläserbügel für unterschiedlichste Gläser

EAN: 4002515276372 / Materialnummer: 09548990 / Alte Materialnummer: 67189201D



| Maße und Gewicht | |
|------------------------------|------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 190 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 518 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 486 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 530 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 285 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 530 |
| Nettogewicht in kg | 2,97 |
| Bruttogewicht in kg | 3,12 |