

E 812  
Einsatz  
für die optimale Aufnahme von Gläsern.



- Geeignet für den Oberkorb O 891 und O 892
- Für 7 Gläser mit einem Durchmesser von max. 60 mm.

EAN: 4002515387672 / Materialnummer: 09742240 / Alte Materialnummer: 67581201D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Frischwasser	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Gläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Einsetzbar im Oberkorb	O 891, O 892
<b>Kapazität</b>	
Gläser bis max. Ø 60 mm [Anzahl]	7
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0

E 812  
Einsatz  
für die optimale Aufnahme von Gläsern.

EAN: 4002515387672 / Materialnummer: 09742240 / Alte Materialnummer: 67581201D



<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	143
Außenmaß, Nettobreite in mm	230
Außenmaß, Nettotiefe in mm	467
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	32
Außenmaß, Bruttobreite in mm	615
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	50
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	0,51