

PG 8060 [OFFSHORE]

Stand-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für den Offshorebereich wie beispielsweise Bohrinserln.



- Max. Reinigungsleistung*: 152 Teller/h
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem
- Spezieller Elektroanschluss für besondere Standortbedingungen
- Besonders hygienische Ergebnisse – Nachspültemperatur von 85 °C
- Flexibles Spülen von 2 Drahtkörben pro Charge

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN: 4002515524923 / Materialnummer: 09977620 / Alte Materialnummer: 61806001N

| Bauform und Ausführung | |
|---|--------------------|
| Bauform | Stand-Spülmaschine |
| Linie | Professional |
| Spülsystem | Frischwasser |
| Anzahl Spülebenen | 2 |
| Front | Edelstahl |
| Deckel | Edelstahl |
| Seitenwände | Edelstahl |
| Anwendung | |
| Geeignet für Offshore und Marine | • |
| Leistungsdaten | |
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min. | 390 |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Min. | 13 |
| Maximale Nachspültemperatur in °C | 85 |
| Reinigungsleistung Teller/h | 152 |
| Reinigungsleistung Körbe/h | 8 |
| Lebensdauer in Spülzyklen | 15000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | TouchControl |
| Programmwahl | Touch on Metal |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Sprachneutrale Bedienung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Elektroanschluss | 3 AC 440V 60HZ |
| Heizleistung in kW | 9,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 9,00 |
| Absicherung in A | 16 |
| Länge der Netzanschlussleitung in m | 1,70 |
| Mögliche Spannungsvariante 1 | |
| Elektroanschluss | AC 220V 60HZ |
| Heizleistung in kW | 0,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,40 |
| Absicherung in A | 4 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1 |
| Warmwasser [Anzahl] | 1 |
| Erforderlicher Fließdruck in bar | 1,00-10,00 |
| Ablaufpumpe [DN] | 22 |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm | 100 |
| Integrierter Wasserenthärter | • |
| Maximale Wasserhärte in mmol/l | 10,70 |
| Wasserschutzsystem | Waterproofsystem |
| Wasserverbrauch pro Spülgang in l | 8,00 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Höhe in mm | 820 |
| Außenmaß mit Deckel, Höhe in mm | 835 |
| Außenmaß, Breite in mm | 600 |

PG 8060 [OFFSHORE]

Stand-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für den Offshorebereich wie beispielsweise Bohrinseln.



EAN: 4002515524923 / Materialnummer: 09977620 / Alte Materialnummer: 61806001N

| | |
|--|----------------------------------|
| Außenmaß, Tiefe in mm | 600 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 950 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 670 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 690 |
| Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm | 520 |
| Nutzbarer Spülraum, Breite in mm | 530 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm | 474 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm | 505 |
| Einschubhöhe über Fußboden in mm | 216 |
| Nettogewicht [kg] | 72 |
| Bruttogewicht in kg | 84 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 1200 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Schalleistungspegel (LwA) | 57,0 |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1,08 |
| Programme | |
| Universal | • |
| Kurz | • |
| Kalt/Vorspülen | • |
| Gläser | • |
| Bestecke | • |
| Intensiv | • |
| Regeneration | • |
| Abpumpen | • |
| Korbgestaltung | |
| 1 x Oberkorb O 891 für Tassen | • |
| 1 x Unterkorb U 890 für Einsätze | • |
| 1 x Einsatz E 810 für Dessertteller | • |
| 2 x Einsatz E 816 für Teller | • |
| 2 x Einsatz E 165 für Besteck | • |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | • |
| Ausstattung | |
| Trocknung | AutoOpen-Trocknungsunterstützung |
| 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl | • |
| Salzgefäß in der Tür | • |
| AutoClose | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Sprühnebel-Dampfkondensator | • |
| Einstellbare Temperaturhaltezeit | • |
| Veränderbare Nachspültemperatur | • |
| Veränderbare Spültemperatur | • |
| Veränderbare Spülzeit | • |
| Optische Schnittstelle | • |
| Umfangreiches Zubehör (Option) | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger | • |
| Externes Dosiermodul für Klarspüler | • |

PG 8060 [OFFSHORE]

Stand-Frischwasser-Spülmaschine
mit Körben, für den Offshorebereich wie beispielsweise Bohrinsern.



EAN: 4002515524923 / Materialnummer: 09977620 / Alte Materialnummer: 61806001N

| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
|---|---|
| CE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |
| EMV | • |
| Funkschutz | • |
| VDE | • |
| DIN 10512 | • |
| EN 1717 | • |