

FM

FlowMeter

zur Messung der Durchflussmenge und Anzeige für den Patronenwechsel.

EAN: 4002515537107 / Materialnummer: 10008910 / Alte Materialnummer: 67809701D



- Geeignet für Teilentsalzungspatronen
- Optische und akustische Anzeige für Patronenwechsel
- Einzeiliges Display, Anschluss an externe LED möglich
- Inklusive Wandhalterung
- Inklusive Netzteil

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM

FlowMeter

zur Messung der Durchflussmenge und Anzeige für den Patronenwechsel.

EAN: 4002515537107 / Materialnummer: 10008910 / Alte Materialnummer: 67809701D



Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	110
Außenmaß, Nettobreite in mm	125
Außenmaß, Nettotiefe in mm	52
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	155
Außenmaß, Bruttobreite in mm	310
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	1,85
Bruttogewicht in kg	2,49