

ProCare Shine 10 MA - 10 l

Flüssigreiniger, mildalkalisch, 10 l

zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.

EAN: 4002515692950 / Materialnummer: 10327970 / Alte Materialnummer: 61912301EU1



- Phosphat- und Chlorfrei
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional

| Produktzugehörigkeit | |
|---|--|
| Spülmaschinen Frischwasser | • |
| Spülmaschinen ProfilLine | • |
| Spülmaschinen Tank | • |
| Spülmaschinen Tank Durchschub | • |
| Einsatzmöglichkeiten | |
| Entfernung von Kaffee- und Teerückständen | Gut |
| Entfernung von Stärke/Eiweiß | Gut |
| Entfernung von angetrockneten Speiseresten | Gut |
| Entfernung von eingebranntem Fett | Gut |
| Entfernung von Fett | Sehr gut |
| Dosierempfehlung | |
| Dosierempfehlung pro Spülgang | 2-5 ml/l (0,2-0,5 %) |
| Große Öffnung für Dosierlanze | • |
| Intensität der Verschmutzung | Leicht bis Mittel |
| pH-Wert der Anwendungslösung | 10,0-11,0 |
| Empfohlener Wasserbereich in mmol/l | 0-0,53 |
| Produkteigenschaften | |
| Medienart | Mildalkal. Reinigungsmittel |
| Aggregatsform | Flüssigkonzentrat |
| Inhaltsstoffe | Alkalien, Komplexbildner (ohne Phosphat) |
| Geeignet für Gläser | • |
| Geeignet für Besteck | • |
| Geeignet für Kunststoff | • |
| Geeignet für Edelstahl | • |
| Geeignet für Porzellan/Keramik | • |
| Geeignet für Aluminium | • |
| Geeignet für Silber | • |
| Dekorschonend | • |
| Beugt Korrosion vor | • |
| Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 315 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 190 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 230 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 315 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 190 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 230 |
| Bruttogewicht in kg | 13 |
| Füllmenge in ml | 10000 |
| Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen | |
| GHS/CLP-Konform | • |