

PG 8130 i

Integrierte Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 13 Maßgedecke in nur 17 min *
- Voraussetzung dafür ist ein Elektroanschluss von 3N AC 400V 50HZ
- Intuitive Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Die beste Pflege für Ihre Gläser – Perfect GlassCare
- Einfache Kommunikation – WiFi Conn@ct

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.



EAN: 4002515818381 / Materialnummer: 10638020 /
Alte Materialnummer: 61813047ZER

Bauform und Ausführung

Bauform	Integrierte Spülmaschine
Linie	ProfiLine
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Ohne Front
Seitenwände	Verzinkt

Anwendung

Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für den Sportverein	•

Leistungsdaten

Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	190
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge	13

Steuerung

Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmwahltasten
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Einstellbare Displaysprachen	•

Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,10
Gesamtanschluss in kW	8,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	2,10
Gesamtanschluss in kW	2,30
Absicherung in A	10

Wasseranschluss/-ablauf

Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	0,30-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem

PG 8130 i

Integrierte Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002515818381 / Materialnummer: 10638020 /
Alte Materialnummer: 61813047ZER

Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm	805
Außenmaß, Breite in mm	598
Außenmaß, Tiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	970
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	540
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fußboden in mm	210
Nettogewicht [kg]	55
Bruttogewicht in kg	64
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1000

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	38 dB(A) re 20 µPa
Schallleistungspegel (LwA)	45,0
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	2,52

Programme

Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•

Korbgestaltung

Korbausstattung MaxiComfort	•
Besteckkorb	•

Ausstattung

Trocknung	Umluft-Kondensations-Trocknung, Zusatztrocknung, AutoOpen-Trocknungsunterstützung
ComfortClose	•
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Kindersicherung	•
Perfect GlassCare	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
MobileControl	•
ShopConn@ct	•


Effizienz

Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken	13
---	----

PG 8130 i

Integrierte Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002515818381 / Materialnummer: 10638020 /

Alte Materialnummer: 61813047ZER

Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	93
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l	13,8
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemission in dB(A)re1pW	46
Programmlaufzeit des eco-Programms in Min.	217
Anschlussmöglichkeiten	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
WLAN	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
EMV	•
Funkschutz	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•