

## M 500-3300 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit frontseitiger Wäscheein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.



- Leistung 125.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 3300 mm
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002515961742 / Materialnummer: 10817580 / Alte Materialnummer: 53503336D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	3300
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangel Tuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	125,0
<b>Steuerung</b>	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	52,00
Gesamtanschluss in kW	3,19
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
<b>Wärmeträger</b>	
Ölumlautpumpe	•
Ölinhalt in l	50
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	1265
Außenmaß, Breite in mm	4140
Außenmaß, Tiefe in mm	1125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	4500
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1600
Bruttogewicht in kg	1630
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Ausstattung</b>	
Ölbrenner (Option)	•
Flüssiggaskit (Option)	•

M 500-3300 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.



EAN: 4002515961742 / Materialnummer: 10817580 / Alte Materialnummer: 53503336D

3-Wege-Ventil (Option)	•
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•