

M 500-2000 [S] LACO  
 Muldenmangel, Dampf  
 mit frontseitiger Wäscheein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



- Leistung 67.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 500 mm, Arbeitsbreite 2000 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlauftsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002515961827 / Materialnummer: 10817670 / Alte Materialnummer: 53502046D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	500
Arbeitsbreite in mm	2000
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	67,0
<b>Steuerung</b>	
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,5
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Dampf
Elektroanschluss	3N AC 380-420V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	0,99
Absicherung in A	16
Sonderspannung (Option)	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	1265
Außenmaß, Breite in mm	2840
Außenmaß, Tiefe in mm	1125
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1400
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1400
Nettogewicht in kg	1200
Bruttogewicht in kg	1230
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Ausstattung</b>	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•

M 500-2000 [S] LACO  
 Muldenmangel, Dampf  
 mit frontseitiger Wäschein- und -ausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



EAN: 4002515961827 / Materialnummer: 10817670 / Alte Materialnummer: 53502046D

Wäschekasten	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Erweiterte Mangelgeschwindigkeit (Option)	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Not-Halt-Schalter	•
Regelbare Abluftklappe (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Coin Box (Option)	•
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•