

DU 900

Trocknungsaggregat, Elektro

für 900 mm breite Geräte und eine optimale Innen-/Außentrocknung des Spülguts.



- Mit Aufsatzverkleidung, Luftzufuhr über die Deckeninstallation
- Inklusive 2 HEPA-Filter H14
- Optimale Sicherheit – HEPA-Filter direkt vor der Spülkammer
- Luftleistung 250 m<sup>3</sup>/Stunde
- Standzeit HEPA-Filter: 1000 Stunden

EAN: 4002515991763 / Materialnummer: 10880710 / Alte Materialnummer: 69250004D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	845
Außenmaß, Nettobreite in mm	845
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1045
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1000
Außenmaß, Bruttobreite in mm	845
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	115,00
Bruttogewicht in kg	132,00