

PTD 703 [WES]

Tank-Spülmaschine

mit kurzen Laufzeiten für hohes Spülaufkommen - inkl. integriertem Enthärter.



EAN: 4002516104315 / Materialnummer: 11097710 / Alte Materialnummer: 61070304D

- Max. Reinigungsleistung*: 1170 Teller/h
- Einfache und flexible Bedienung – Full-Touch-Display
- Sparsam und Effizient – nur 2.00 l Wasserverbrauch** pro Spülgang
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen
- Unterbaubar – perfekte Integration in eine Arbeitszeile

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

** Der angegebene Wert bezieht sich auf das ECO Programm. Der Wasserverbrauch ist abhängig vom gewählten Programm.

Bauform und Ausführung	
Bauform	Stand-Spülmaschine, unterbaubar
Linie	Professional
Spülsystem	Tank
Anzahl Spülebenen	1
Front	Edelstahl
Deckel	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Rückwand	Kunststoff
Tankvolumen in l	15,3
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Gastronomie/Bar	•
Geeignet für die Hotellerie	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Quick-Service-Restaurants	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	200
Kürzeste Programmlaufzeit in Sek.	55
Maximale Nachspültemperatur in °C	90
Reinigungsleistung Teller/h	1170
Reinigungsleistung Körbe/h	66
Lebensdauer in Spülzyklen	250000
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Full-Touch-Display
Automatisches Ein-/Ausschalten der Betriebsbereitschaft	•
Spülprogramme [Anzahl]	3
Programmablaufanzeige, farbig	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung Tank in kW	1,80
Heizleistung Boiler in kW	4,90
Gesamtanschluss in kW	7,90
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	3 AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	5,00
Absicherung in A	20

PTD 703 [WES]

Tank-Spülmaschine

mit kurzen Laufzeiten für hohes Spülaufkommen - inkl. integriertem Enthärter.



EAN: 4002516104315 / Materialnummer: 11097710 / Alte Materialnummer: 61070304D

Mögliche Spannungsvariante 2

Elektroanschluss	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	6,00
Absicherung in A	10

Mögliche Spannungsvariante 3

Elektroanschluss	3 AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	25

Mögliche Spannungsvariante 4

Elektroanschluss	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	2,60
Absicherung in A	13

Mögliche Spannungsvariante 5

Elektroanschluss	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	3,20
Absicherung in A	16

Mögliche Spannungsvariante 6

Elektroanschluss	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	4,20
Absicherung in A	20

Wasseranschluss/-ablauf

Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Maximale Temperatur des Zulaufwassers in °C	60
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-6,00
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	60
Druckerhöhungspumpe	•
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	5,35
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	2,00

Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm	820
Maximale Höhenverstellung in mm	35,00
Außenmaß, Breite in mm	600
Außenmaß, Tiefe in mm	617
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	870
Außenmaß, Bruttobreite in mm	650
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	667
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	404
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe in mm	568
Einschubhöhe über Fußboden in mm	328
Nettogewicht [kg]	69
Bruttogewicht in kg	79
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	790

PTD 703 [WES]

Tank-Spülmaschine

mit kurzen Laufzeiten für hohes Spülaufkommen - inkl. integriertem Enthärter.



EAN: 4002516104315 / Materialnummer: 11097710 / Alte Materialnummer: 61070304D

Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	55 dB(A) re 20 µPa
Programme	
Programm für leichte Verschmutzungen	•
Programm für normale Verschmutzungen	•
Programm für starke Verschmutzungen	•
Zusätzliche Programmoptionen	•
Spülgutspezifisch	•
Selbstreinigung	•
Entkalken	•
Korbgestaltung	
Ohne Korbausstattung	•
Ausstattung	
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für Klarspüler	•
Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Edelstahl-Rückwand der Spritzwasserschutzklasse IPX5 (Option)	•
Sprüharmkontrolle aller Arme	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Veränderbare Spültemperatur	•
Veränderbare Spülzeit	•
Temperaturanzeige für Tank und Boiler	•
Hygienischer Tankspülraum	•
Rotierendes Spülsystem (oben + unten)	•
Hocheffektives Filtersystem	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
Anschlussmöglichkeiten	
Sauglanzen für externe Chemikalienkanister [Anzahl]	2
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Spritzwasserschutz IPX3	•
DIN EN 17735	•
UKCA	•