

PTD 703 [WES DOS] Tank-Spülmaschine mit kurzen Laufzeiten - inkl. integrierten Reinigerbehältern und Enthärter.



- Max. Reinigungsleistung*: 1188 Teller/h
- Einfache und flexible Bedienung Full-Touch-Display
- Sparsam und Effizient nur 2.00 l Wasserverbrauch" pro Spülgang
- Immer das richtige Programm spülgutspezifische Lösungen
- Unterbaubar perfekte Integration in eine Arbeitszeile

EAN: 4002516104353 / Materialnummer: 11097750 / Alte Materialnummer: 61070307D

De ferrord A of "born	
Bauform und Ausführung	
Bauform	Stand-Spülmaschine, unterbaubar
Linie	Professional
Spülsystem	Tank
Anzahl Spülebenen	1
Front	Edelstahl
Deckel	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Rückwand	Kunststoff
Tankvolumen in I	15,3
Anwendung	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Gastronomie/Bar	•
Geeignet für die Hotellerie	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Quick-Service-Restaurants	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Umwälzpumpe, Qmax in I/Min.	200
Kürzeste Programmlaufzeit in Sek.	55
Maximale Nachspültemperatur in °C	90
Reinigungsleistung Teller/h	1188
Reinigungsleistung Körbe/h	66
Lebensdauer in Spülzyklen	250000
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Full-Touch-Display
Automatisches Ein-/Ausschalten der Betriebsbereitschaft	•
Programme [Anzahl]	4
Programmablaufanzeige, farbig	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Heizleistung Tank in kW	1,80
Heizleistung Boiler in kW	4,90
Gesamtanschluss in kW	7,90
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	3 AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	5,00
Absicherung in A	20
-	

Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

[&]quot; Der angegebene Wert bezieht sich auf das ECO Programm. Der Wasserverbrauch ist abhängig vom gewählten Programm.



PTD 703 [WES DOS] Tank-Spülmaschine mit kurzen Laufzeiten - inkl. integrierten Reinigerbehältern und Enthärter.

Marke DO C E

EAN: 4002516104353 / Materialnummer: 11097750 / Alte Materialnummer: 61070307D

Mögliche Spannungsvariante 2	
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	6,00
Absicherung in A	10
Mögliche Spannungsvariante 3	
Elektroanschluss	3 AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	25
Mögliche Spannungsvariante 4	25
Elektroanschluss	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	
Gesamtanschluss in kW	0,00
	2,60
Absicherung in A	13
Mögliche Spannungsvariante 5	10.000.040\/.50\.17
Elektroanschluss	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	3,20
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 6	A C 000 040V 50U 7
Elektroanschluss	AC 220-240V 50HZ
Heizleistung in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	4,20
Absicherung in A	20
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-6,00
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	60
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	0,53
Wasserverbrauch pro Spülgang in I	2,00
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	820
Außenmaß, Breite in mm	600
Außenmaß, Tiefe in mm	637
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	870
Außenmaß, Bruttobreite in mm	650
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	667
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	404
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe in mm	568
Einschubhöhe über Fußboden in mm	328
Nettogewicht [kg]	69
Bruttogewicht in kg	79
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	790
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	55 dB(A) re 20 μPa
Programme	
Programm für leichte Verschmutzungen	•
Programm für normale Verschmutzungen	•
Programm für starke Verschmutzungen	•



PTD 703 [WES DOS]
Tank-Spülmaschine
mit kurzen Laufzeiten - inkl. integrierten Reinigerbehältern und Enthärter.