

PDR 507 [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt mit besonders kurzen Programmlaufzeiten. Leistung 7.0 kg in 37 min.



- Trommelvolumen 130.00 l, Füllgewicht 7.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

C

EAN: 4002516127482 / Materialnummer: 11107700 / Alte Materialnummer: 52507452I

| Bauform und Ausführung | |
|---|-------------------------|
| Bauform | Frontlader, säulenfähig |
| Linie | Performance |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Beladungsmenge in kg | 7,0 |
| Trommelvolumen in l | 130,00 |
| Trocknungssystem | Abluft |
| Türöffnung [Ø] in mm | 370 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | links |
| Schontrommel aus Edelstahl | Ja |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Campingplatz | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für den Haushalt | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |
| Leistungsdaten | |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 5,50 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,50 |
| Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg | 0,50 |
| Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg | 0,42 |
| Programmlaufzeit in Min. | 37 |
| Programmlaufzeit Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in Min. | 37 |
| Programmlaufzeit Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in Min. | 32 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Select Kleine Riesen |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen | • |

PDR 507 [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt mit besonders kurzen Programmlaufzeiten. Leistung 7.0 kg in 37 min.



EAN: 4002516127482 / Materialnummer: 11107700 / Alte Materialnummer: 52507452I

Sprache jederzeit einfach wählbar

•

Standard Elektroanschluss

| | |
|----------------------------|------------------|
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3N~ 400V 50/60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 6,14 |
| Gesamtanschluss in kW | 6,40 |
| Absicherung in A | 10 |

Mögliche Spannungsvariante

| | |
|-----------------------|---------------|
| Elektroanschluss | 230V~ 50/60HZ |
| Heizleistung in kW | 2,99 |
| Gesamtanschluss in kW | 3,24 |
| Absicherung in A | 16 |

Mögliche Spannungsvariante 2

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Elektroanschluss | 3~ 230V 50/60HZ |
| Heizleistung in kW | 6,14 |
| Gesamtanschluss in kW | 6,40 |
| Absicherung in A | 16 |

Maße und Gewicht Trockner

| | |
|---|------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 605 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 717 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 940 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 820 |
| Nettogewicht in kg | 51,5 |
| Bruttogewicht in kg | 57 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 920 |

Emissionswerte

| | |
|--|---------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 0,76 |

Ausstattung

| | |
|----------------------------------|---|
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung | • |
| Großflächenfilter | • |
| PerfectDry | • |
| Softliftrippen | • |
| Funktion Schonen | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Trocknerkorb (Option) | • |
| Trommelbeleuchtung | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |

Effizienz und Nachhaltigkeit

| | |
|---|--------|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Jahresenergieverbrauch in kWh | 546 |
| Geräusch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in dB(a) | 66 |
| Laufzeit im Standardprogramm in Min. | 48 |
| Funktionsprinzip | Abluft |
| Beladungsmenge in kg | 7,0 |

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------------------|---|
| Kassiersystem (Option) | • |
|------------------------|---|

PDR 507 [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt
mit besonders kurzen Programmlaufzeiten. Leistung 7.0 kg in 37 min.



EAN: 4002516127482 / Materialnummer: 11107700 / Alte Materialnummer: 52507452I

| | |
|---|---|
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| LAN/WLAN-Modul (Option) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |