

PDR 908 [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt mit besonders kurzen Programmlaufzeiten. Leistung 8.0 kg in 42 min.



- Trommelvolumen 130.00 l, Füllgewicht 8.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Flex
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per WLAN

EAN: 4002516125679 / Materialnummer: 11107720 / Alte Materialnummer: 52908452I

Bauform und Ausführung

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Bauform | Frontlader, säulenfähig |
| Baureihe | Kleine Riesen |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Beladungsmenge in kg | 8,0 |
| Trommelvolumen in l | 130,00 |
| Trocknungssystem | Abluft |
| Türöffnung [Ø] in mm | 370 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | links |
| Schontrommel aus Edelstahl | Ja |

Anwendung

| | |
|--|---|
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für den Waschsalon | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Campingplatz | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |

Leistungsdaten

| | |
|---|------|
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 5,50 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,50 |
| Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg | 0,50 |
| Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg | 0,42 |
| Programmlaufzeit in Min. | 42 |
| Programmlaufzeit Baumwolle/Schrantrocken Restfeuchte 48% in Min. | 42 |
| Programmlaufzeit Mischgewebe/Schrantrocken Restfeuchte 40% in Min. | 37 |

Steuerung

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Steuerungstyp | M Touch Flex |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |

PDR 908 [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt
mit besonders kurzen Programmlaufzeiten. Leistung 8.0 kg in 42 min.



EAN: 4002516125679 / Materialnummer: 11107720 / Alte Materialnummer: 52908452I

| | |
|---|---------------------|
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3N~ 400V 50/60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 6,14 |
| Gesamtanschluss in kW | 6,40 |
| Absicherung in A | 10 |
| Mögliche Spannungsvariante | |
| Elektroanschluss | 230V~ 50/60HZ |
| Heizleistung in kW | 2,99 |
| Gesamtanschluss in kW | 3,24 |
| Absicherung in A | 16 |
| Mögliche Spannungsvariante 2 | |
| Elektroanschluss | 3~ 230V 50/60HZ |
| Heizleistung in kW | 6,14 |
| Gesamtanschluss in kW | 6,40 |
| Absicherung in A | 16 |
| Maße und Gewicht Trockner | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 605 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 717 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 940 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 820 |
| Nettogewicht in kg | 51,5 |
| Bruttogewicht in kg | 57 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 920 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | ≤70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h | 0,76 |
| Ausstattung | |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung | • |
| Großflächenfilter | • |
| PerfectDry | • |
| Softliftrippen | • |
| Funktion Schonen | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Trocknerkorb (Option) | • |
| Trommelbeleuchtung | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • |

PDR 908 [EL]

Professional Ablufttrockner, Kleiner Riese, elektrobeheizt
mit besonders kurzen Programmlaufzeiten. Leistung 8.0 kg in 42 min.



EAN: 4002516125679 / Materialnummer: 11107720 / Alte Materialnummer: 529084521

LAN/WLAN-Modul (Option)

•

WiFiConn@ct

•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Spritzwasserschutz IP X4

•

WEEE

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•