

PDR 908 HP [MAR 2 AC 208-240V 60Hz]
 Wärmepumpentrockner
 Lloyd's Register approved, Füllgewicht 8.0 kg.



- Trommelvolumen 130.00 l, Füllgewicht 8.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Flex
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

EAN: 4002516218807 / Materialnummer: 11251250 / Alte Materialnummer: 52908289MAR

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	130,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	2,60
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48% in kWh/kg	0,20
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg	0,17
Programmlaufzeit in Min.	88
Programmlaufzeit Baumwolle/Schranktrocken Restfeuchte 48% in Min.	88
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in Min.	76
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe
Elektroanschluss	2~ 208-240V 60HZ
Gesamtanschluss in kW	1,20
Absicherung in A	15
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	605
Außenmaß, Nettotiefe in mm	777
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	72,0
Bruttogewicht in kg	78
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	920

PDR 908 HP [MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Wärmepumpentrockner

Lloyd's Register approved, Füllgewicht 8.0 kg.



EAN: 4002516218807 / Materialnummer: 11251250 / Alte Materialnummer: 52908289MAR

Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,60
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Flusenfilter in der Tür	•
Wartungsarmes Wärmetauscher-Filtersystem	•
PerfectDry	•
Softflitrippen	•
Funktion Schonen Plus	•
Kondenswasserableitung	•
Kommunikationsschacht	•
Trocknerkorb (Option)	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Enthält fluorierte Treibhausgase	•
Hermetisch geschlossenes System	•
Kältemittel	R134a
Kältemittelmenge in kg	0,59
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e	1430
Treibhauspotential Gerät in kg CO2 e	844,00
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•