

PWM 906 [EL DP MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe

Lloyd's Register approved, Füllgewicht 6.0 kg.



- Trommelvolumen 57 l, Füllgewicht 6.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Flex
- 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch\*
- Gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme

\* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516279372 / Materialnummer: 11251400 / Alte Materialnummer: 51906389MAR

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	6,0
Trommelvolumen in l	57
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand	•
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,50
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,16
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	45,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,95
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	42,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,38
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	45
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1600
g-Faktor	704
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	96
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
CapDosing	•
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6

PWM 906 [EL DP MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe

Lloyd's Register approved, Füllgewicht 6.0 kg.



EAN: 4002516279372 / Materialnummer: 11251400 / Alte Materialnummer: 51906389MAR

Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	2~208-240V 60HZ
Heizleistung in kW	3,80-5,00
Gesamtanschluss in kW	4,00-5,20
Absicherung in A	30
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	605
Außenmaß, Nettotiefe in mm	714
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	100,0
Bruttogewicht in kg	104
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,00
<b>Ausstattung</b>	
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi Stoßdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Vorbügeln	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1	•
Kommunikationsschacht	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	95
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
WiFiConn@ct	•

PWM 906 [EL DP MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe

Lloyd's Register approved, Füllgewicht 6.0 kg.



EAN: 4002516279372 / Materialnummer: 11251400 / Alte Materialnummer: 51906389MAR

Normen, Prüf- und Kennzeichen	
WEEE	•
Lloyd's Register	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•