

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 53 min und Ablaufventil.



- Trommelvolumen 80 l, Füllgewicht 9.0 kg
- Große Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 44 %*, g-Faktor 520

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516235682 / Materialnummer: 11330270 / Alte Materialnummer: 516080X6D

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader
Linie	Octoplus
Front	Octoblau
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	9,0
Trommelvolumen in l	80
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrummel aus Edelstahl	•

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,05
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	57
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	53
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	49
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1300
g-Faktor	520
Getestete Betriebsstunden	30000

Steuerung

Steuerungstyp	Profitronic L Vario
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 53 min und Ablaufventil.



EAN: 4002516235682 / Materialnummer: 11330270 / Alte Materialnummer: 516080X6D

Grund- und Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Waschsalonge	•
Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Quick-Service-Restaurants	•
Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Programme für Privathaushalte	•
Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Patentierter Flüssigdosieradapter	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,95
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Brauchwasser (Option) [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	727
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	140,0
Bruttogewicht in kg	148
Maximale Bodenbelastung in N	2330

PW 6080 Vario XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei schwingendem Aggregat, kürzester Laufzeit von 53 min und Ablaufventil.



EAN: 4002516235682 / Materialnummer: 11330270 / Alte Materialnummer: 516080X6D

Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,00
Ausstattung	
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Kommunikationsschacht	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	4-5
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	1-2
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	1-2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	1-2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	182
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	42
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	36
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	66
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	47
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	1-2
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•