

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit einer kürzesten Laufzeit von 41 min für einen hohen Wäshedurchsatz.



- Trommelvolumen 180.00 l, Füllgewicht 9.0 kg
- Große Programmvierfalt – Anwendungsspezifische Trockenprogramme
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Einfache Handhabung – Sichtfenster und Großflächenfilter

EAN: 4002516235903 / Materialnummer: 11331570 / Alte Materialnummer: 527186X2D

| Bauform und Ausführung | |
|---|----------------------|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Octoplus |
| Front | Edelstahl |
| Beladungsmenge in kg | 9,0 |
| Füllverhältnis | 1:20 |
| Trommelvolumen in l | 180,00 |
| Trocknungssystem | Abluft |
| Türöffnung [Ø] in mm | 440 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | links |
| Schontrummel aus Edelstahl | Ja |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für den Waschsalon | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Handwerk | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Campingplatz | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Leistungsdaten | |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 8,10 |
| Programmlaufzeit in Min. | 41 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | Profitronic L Vario |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Grund- und Zielgruppenprogramme | |
| Grundprogramme | • |
| Programme für das Facility Management | • |
| Programme für Textilreinigungen | • |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste | • |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe | • |
| Programme für Privathaushalte | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50HZ |

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit einer kürzesten Laufzeit von 41 min für einen hohen Wäshedurchsatz.



EAN: 4002516235903 / Materialnummer: 11331570 / Alte Materialnummer: 527186X2D

| | |
|---|---------------------|
| Heizleistung Elektro in kW | 7,94 |
| Gesamtanschluss in kW | 8,50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1020 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 700 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 763 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1215 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 760 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 820 |
| Nettogewicht in kg | 77,0 |
| Bruttogewicht in kg | 88 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 1020 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1,62 |
| Ausstattung | |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung | • |
| Großflächenfilter | • |
| PerfectDry | • |
| Softlifix | • |
| Funktion Schonen | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Trocknerkorb (Option) | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem | • |
| Serielle Schnittstelle RS 232 (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| Kapazitäten | |
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 4 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 1 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 1-2 |
| Synthetikbetten [Anzahl] | 1 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 1-2 |
| Federbetten [Anzahl] | 1 |
| Federkissen [Anzahl] | 1-2 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 182 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl] | 42 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl] | 36 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl] | 66 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl] | 47 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl] | 1-2 |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |

PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit einer kürzesten Laufzeit von 41 min für einen hohen Wäshedurchsatz.



EAN: 4002516235903 / Materialnummer: 11331570 / Alte Materialnummer: 527186X2D

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

