

PWM 920 [EL DV DD WP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, Wiegesockel, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



- Trommelvolumen 180 l, Füllgewicht 20,0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN: 4002516327035 / Materialnummer: 11511250 / Alte Materialnummer: 51920022EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	20,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	20,0
Trommelvolumen in l	180
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrommel 2.0	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	124,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	234,3

PWM 920 [EL DV DD WP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, Wiegesockel, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN: 4002516327035 / Materialnummer: 11511250 / Alte Materialnummer: 51920022EU

Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,80
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	4,10
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	55
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	118,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	229,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,20
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,70
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	44
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	116,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	35
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	114,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	33
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	61
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	55
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1075
g-Faktor	462
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund- und Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	19,00
Absicherung in A	35

PWM 920 [EL DV DD WP]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, Wiegesockel, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.