

## PWM 520 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt  
mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro.



EAN: 4002516328018 / Materialnummer: 11512030 / Alte Materialnummer: 51520001EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	20,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	20,0
Trommelvolumen in l	180
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrummel 2.0	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,80
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,20
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	7,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,07
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	156,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	4,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	58
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	144,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,40
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	142,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,60

- Trommelvolumen 180 l , Füllgewicht 20.0 kg
- 14 % geringerer Wasser- und 17 % geringerer Energieverbrauch\*
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

\* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

## PWM 520 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt  
mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro.



EAN: 4002516328018 / Materialnummer: 11512030 / Alte Materialnummer: 51520001EU

Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	41
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	140,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	36
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	53
Restfeuchte bei Warmspülen in %	49
Schleuderdrehzahl in U/Min.	950
g-Faktor	361
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	15,00
Gesamtanschluss in kW	16,00
Absicherung in A	25
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	15,00
Gesamtanschluss in kW	16,00
Absicherung in A	25
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1450
Außenmaß, Nettobreite in mm	924
Außenmaß, Nettotiefe in mm	935
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1585

PWM 520 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt  
mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro.