

PWM 912 [SD DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



- Trommelvolumen 110 l, Füllgewicht 12,0 kg
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss

EAN: 4002516328025 / Materialnummer: 11512040 / Alte Materialnummer: 51912012EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	12,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	12,0
Trommelvolumen in l	110
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrommel 2.0	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,90
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	74,4
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	136,3
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,68

PWM 912 [SD DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN: 4002516328025 / Materialnummer: 11512040 / Alte Materialnummer: 51912012EU

Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	2,50
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	41
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	70,8
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	69,6
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,10
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	30
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	68,4
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	53
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1150
g-Faktor	458
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Dampf direkt
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Dampf in kW	27,00
Gesamtanschluss in kW	2,30
Absicherung in A	16
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Gesamtanschluss in kW	2,30
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

PWM 912 [SD DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.

EAN: 4002516328025 / Materialnummer: 11512040 / Alte Materialnummer: 51912012EU

Ablaufventil	DN 70
<b>Dampfanschluss</b>	
Dampfanschluss	1/2"
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1350
Außenmaß, Nettobreite in mm	799
Außenmaß, Nettotiefe in mm	924
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1480
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	272,0
Bruttogewicht in kg	291
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	4412
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,48
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
Feder in Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	91
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	10
Einsatzhelme [Anzahl]	3
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	1
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1

PWM 912 [SD DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN: 4002516328025 / Materialnummer: 11512040 / Alte Materialnummer: 51912012EU

Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	289
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	64
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	56
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	100
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	72
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	120
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	80
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•