

## PWM 920 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



- Trommelvolumen 180 l , Füllgewicht 20.0 kg
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN: 4002516328049 / Materialnummer: 11512060 / Alte Materialnummer: 51920001EU

| Bauform und Ausführung  |                  |
|---|------------------|
| Bauform   | Frontlader       |
| Linie   | Performance Plus |
| Front   | Edelstahl        |
| Blendenfarbe  | Edelstahl        |
| Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg                  | 20,0             |
| Füllverhältnis  | 1:9              |
| Beladungsmenge in kg  | 20,0             |
| Trommelvolumen in l   | 180              |
| Türöffnung [Ø] in mm  | 415              |
| Türöffnungswinkel in Grad   | 180              |
| Türanschlag   | rechts           |
| Automatischer Türverschluss   | •                |
| Innovativer Laugenbehälter  | •                |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter                                      | •                |
| Patentierte Schontrommel 2.0  | •                |
| Anwendung   |                  |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie   | •                |
| Geeignet für das Facility Management  | •                |
| Geeignet für den Waschsalon   | •                |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim   | •                |
| Geeignet für die Textilreinigung  | •                |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube                                      | •                |
| Geeignet für das Handwerk   | •                |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste                                      | •                |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe   | •                |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten                                     | •                |
| Geeignet für das Krankenhaus  | •                |
| Geeignet für den Campingplatz   | •                |
| Geeignet für den Sportverein  | •                |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness   | •                |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis                                       | •                |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie                                       | •                |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie                            | •                |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen                                      | •                |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen                                   | •                |
| Leistungsdaten  |                  |
| Geprüfte Viruswirksamkeit   | •                |
| Geprüfte Hygiene  | •                |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg                | 6,20             |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg             | 0,14             |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg                | 5,90             |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg             | 0,06             |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l                                | 124,0            |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l | 234,3            |

PWM 920 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN: 4002516328049 / Materialnummer: 11512060 / Alte Materialnummer: 51920001EU

|   |                     |
|---|---------------------|
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                                 | 2,80                |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh  | 4,10                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                                | 55                  |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l                                    | 118,0               |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l     | 229,0               |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh                                 | 1,20                |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh  | 1,70                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                                | 44                  |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l                    | 116,0               |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                 | 2,00                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.                | 35                  |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l                    | 114,0               |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh                 | 0,60                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.                | 33                  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 61                  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 55                  |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %   | 48                  |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %   | 44                  |
| Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %                              | 25                  |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.   | 1075                |
| g-Faktor  | 462                 |
| Getestete Betriebsstunden   | 30000               |
| <b>Steuerung</b>  |                     |
| Steuerungstyp   | M Touch Pro Plus    |
| Programmierbarkeit  | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h  | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige   | •                   |
| Programmablaufanzeige   | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen  | •                   |
| Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart                                    | •                   |
| <b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>  |                     |
| Grundprogramme  | •                   |
| <b>Dosierung</b>  |                     |
| Einspülkasten   | 3 Fächer            |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]                           | 12                  |
| Leerstandsensierung   | •                   |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>  |                     |
| Beheizungsart   | Elektro             |
| Elektroanschluss  | 3N AC 400V 50HZ     |
| Heizleistung in kW  | 18,00               |
| Gesamtanschluss in kW   | 19,00               |

PWM 920 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.