

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



EAN: 4002516358237 / Materialnummer: 11580320 / Alte Materialnummer: 51514008EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	14,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	14,0
Trommelvolumen in l	130
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrummel 2.0	•
Anwendung	
Geeignet für das Facility Management	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,80
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,20
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	7,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,07
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	109,2
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	184,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,80
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	2,96
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	49
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	100,8
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	185,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,98
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	58
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	45
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	53
Restfeuchte bei Warmspülen in %	49
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1025
g-Faktor	364

- Trommelvolumen 130 l, Füllgewicht 14,0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



EAN: 4002516358237 / Materialnummer: 11580320 / Alte Materialnummer: 51514008EU

Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
Grund- und Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	9,00
Gesamtanschluss in kW	9,60
Absicherung in A	35
Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	3 AC 230V 60HZ
Heizleistung in kW	9,00
Gesamtanschluss in kW	9,60
Absicherung in A	35
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1350
Außenmaß, Nettobreite in mm	799
Außenmaß, Nettotiefe in mm	995
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1480
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	292,0
Bruttogewicht in kg	311
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	4610
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	67 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,48
Ausstattung	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



EAN: 4002516358237 / Materialnummer: 11580320 / Alte Materialnummer: 51514008EU

3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Effiziente Schöpfrippen	•
Feder in Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	91
Anschlussmöglichkeiten	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	320
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	75
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	65
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	120
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	84
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	140
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	93
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•