


PFD 101 i  
Integrierte Spülmaschine  
für große Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 13 Maßgedecke in nur 28 min \*
- 13 % geringerer Energieverbrauch\*\*
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Intuitive Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.


\*\* Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.



EAN: 4002516366201 / Materialnummer: 11605020 / Alte Materialnummer: 61010101EP1

| Bauform und Ausführung               |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Bauform                              | Integrierte Spülmaschine |
| Linie                                | ProfilLine               |
| Spülsystem                           | Frischwasser             |
| Anzahl Spülebenen                    | 2                        |
| Front                                | Ohne Front               |
| Seitenwände                          | Verzinkt                 |
| Blendenfarbe                         | Cleansteel               |
| Minimales Frontplattengewicht in kg  | 4,0                      |
| Maximales Frontplattengewicht in kg  | 11,0                     |
| Anwendung                            |                          |
| Geeignet für die Pension             | •                        |
| Geeignet für den Kindergärten        | •                        |
| Geeignet für Unis und Schulen        | •                        |
| Geeignet für Büro und Agentur        | •                        |
| Geeignet für das Handwerk            | •                        |
| Geeignet für den Sportverein         | •                        |
| Leistungsdaten                       |                          |
| Geprüfte Viruswirksamkeit            | •                        |
| Geprüfte Hygiene                     | •                        |
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.          | 75                       |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Min.    | 17                       |
| Maximale Nachspültemperatur in °C    | 75                       |
| Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge | 13                       |
| Lebensdauer in Spülzyklen            | 12500                    |
| Miele MOVE                           |                          |
| Vernetzungsfähig mit Miele MOVE      | •                        |
| Steuerung                            |                          |
| Steuerungstyp                        | Elektronische Steuerung  |
| Programmwahl                         | Programmwahl Tasten      |
| Max. Startzeitvorwahl in h           | 24                       |
| Restzeitanzeige                      | •                        |
| Spülprogramme [Anzahl]               | 8                        |
| Programmablaufanzeige                | •                        |
| Einstellbare Displaysprachen         | •                        |
| Sieb-Kontrollanzeige                 | •                        |
| Standard Elektroanschluss            |                          |
| Elektroanschluss                     | 3N AC 400V 50HZ          |
| Heizleistung in kW                   | 7,10                     |
| Gesamtanschluss in kW                | 7,30                     |
| Absicherung in A                     | 16                       |
| Länge der Netzanschlussleitung in m  | 1,70                     |
| Mögliche Spannungsvariante 1         |                          |
| Elektroanschluss                     | AC 230V 50HZ             |
| Heizleistung in kW                   | 1,90                     |
| Gesamtanschluss in kW                | 2,10                     |
| Absicherung in A                     | 10-16                    |
| Wasseranschluss/-ablauf              |                          |
| Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]       | 1                        |
| Erforderlicher Fließdruck in bar     | 1,00-10,00               |


PFD 101 i  
Integrierte Spülmaschine  
für große Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366201 / Materialnummer: 11605020 / Alte Materialnummer: 61010101EP1

|  |  |
|--|--|
| Ablaufpumpe [DN]   | 22   |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm                | 100  |
| Integrierter Wasserenthärter                             | •  |
| Maximale Wasserhärte in mmol/l                           | 6,50   |
| Wasserschutzsystem                                       | Waterproofsystem   |
| Länge Wasserzulaufschlauch in cm                         | 150  |
| Länge Wasserablaufschlauch in cm                         | 150  |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                  |  |
| Außenmaß, Höhe in mm                                     | 805  |
| Außenmaß, Breite in mm                                   | 598  |
| Außenmaß, Tiefe in mm                                    | 570  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                               | 960  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                             | 670  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                              | 700  |
| Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm                           | 540  |
| Nutzbarer Spülraum, Breite in mm                         | 510  |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm                 | 450  |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm                | 450  |
| Einschubhöhe über Fußboden in mm                         | 210  |
| Erforderliche Nischenbreite in mm                        | 600  |
| Nettogewicht [kg]  | 42   |
| Bruttogewicht in kg                                      | 49   |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>              | 1000   |
| <b>Emissionswerte</b>                                    |  |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)         | 33 dB(A) re 20 µPa   |
| Schalleistungspegel (LwA)                                | 0,0  |
| <b>Programme</b>   |  |
| Universal  | •  |
| Kurz   | •  |
| Hygiene  | •  |
| Kalt/Vorspülen   | •  |
| Gläser   | •  |
| Kunststoffe  | •  |
| Energiespar/Eco  | •  |
| Intensiv   | •  |
| <b>Korbgestaltung</b>                                    |  |
| Korbausstattung ExtraComfort P                           | •  |
| Flexible Korbgestaltung FlexLine                         | •  |
| FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]                           | 2  |
| FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]                          | 1  |
| Besteckkorb  | •  |
| Höhenverstellbarer Oberkorb                              | •  |
| <b>Ausstattung</b>                                       |  |
| Profi-Elektroanschluss                                   | •  |
| Trocknung  | AutoOpen-Trocknungsunterstützung, Aktive Kondensationstrocknung, Zusatztrocknung |
| 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler | •  |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl                      | •  |

PFD 101 i  
Integrierte Spülmaschine  
für große Geschirrberge aus Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366201 / Materialnummer: 11605020 / Alte Materialnummer: 61010101EP1

|   |      |
|---|------|
| AutoClose   | •    |
| EcoFeedback   | •    |
| Brilliant GlassCare   | •    |
| Kindersicherung   | •    |
| Veränderbare Nachspültemperatur                             | •    |
| Optische Schnittstelle                                      | •    |
| SmartStart  | •    |
| FlexiTimer mit EcoStart                                     | •    |
| WLAN  | •    |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                         |      |
| Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken             | 13   |
| Energieeffizienzklasse (A-G)                                | E    |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh | 93   |
| Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l         | 12,0 |
| Luftschallemissionsklasse (A-D)                             | C    |
| Luftschallemission in dB(A) <sub>re1pW</sub>                | 46   |
| Programmlaufzeit des eco-Programms in Min.                  | 250  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                               |      |
| Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger                  | •    |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                        |      |
| CE  | •    |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG                 | •    |
| VDE   | •    |
| EMV-Funkschutz  | •    |
| DIN EN 17735  | •    |
| EN 1717   | •    |