

PFD 104 SCVi XXL

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 14 Maßgedecke in nur 17 min *
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse
- Automatische Türöffnung bei zweimaligem Klopfen – Knock2open
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.



EAN: 4002516366645 / Materialnummer: 11605060 /
Alte Materialnummer: 61010405EP1

Bauform und Ausführung	
Bauform	Vollintegrierte Spülmaschine
XXL-Geschirrspüler	•
Linie	ProfiLine
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Ohne Front
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Minimales Frontplattengewicht in kg	5,0
Maximales Frontplattengewicht in kg	12,0
Anwendung	
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge	14
Lebensdauer in Spülzyklen	12500
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmwahl Tasten
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	8
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ

PFD 104 SCVi XXL

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366645 / Materialnummer: 11605060 /
Alte Materialnummer: 61010405EP1

Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	845
Außenmaß, Breite in mm	598
Außenmaß, Tiefe in mm	550
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	970
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	580
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fußboden in mm	210
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	48
Bruttogewicht in kg	57
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1000
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	45,0
Programme	
Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
Korbgestaltung	
Korbausstattung MaxiComfort P	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	4
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210	•

PFD 104 SCVi XXL

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN: 4002516366645 / Materialnummer: 11605060 /

Alte Materialnummer: 61010405EP1

Patentierter 3D-MultiFlex-Schublade

Ausstattung	•
Profi-Elektroanschluss	•
Trocknung	Zusattrocknung, AutoOpen- Trocknungsunterstützung, Aktive Kondensationstrocknung
AutoClose	•
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken	14
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	95
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l	12,0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemission in dB(A)re1pW	45
Programmlaufzeit des eco-Programms in Min.	250
Anschlussmöglichkeiten	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
WLAN	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•