

## PRI 421 [EL LAM IB RF]

Muldenmangel, Elektro  
mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung.



- Leistung 113,0 kg/h\*, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 2040 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde


\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN: 4002516366577 / Materialnummer: 11606770 / Alte Materialnummer: 53421105EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	365
Arbeitsbreite in mm	2040
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	113,0
Getestete Betriebsstunden	20000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,4
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	22,90
Gesamtanschluss in kW	23,50
Absicherung in A	50
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	1110
Außenmaß, Breite in mm	2759
Außenmaß, Tiefe in mm	1441
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2866
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	458
Bruttogewicht in kg	537
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	4493
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	13,70
<b>Ausstattung</b>	
Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
Ausgabetischverlängerung (Option)	•

PRI 421 [EL LAM IB RF]

Muldenmangel, Elektro  
mit Lamellenbewicklung, Gurteingabe und Wäscherückführung.



EAN: 4002516366577 / Materialnummer: 11606770 / Alte Materialnummer: 53421105EU

HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch mit Gurteingabe	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•