


PRI 421 [EL LAM]  
 Muldenmangel, Elektro  
 mit Lamellenbewicklung für optimale Finishergebnisse.



- Leistung 113.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 2040 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN: 4002516365990 / Materialnummer: 11606800 / Alte Materialnummer: 53421102EU

| Bauform und Ausführung                             |  |
|--|--|
| Bauform  | Fronts. Wäscheeingabe, Rückts. Wäscheausgabe |
| Linie  | Professional                                 |
| Außenverkleidung                                   | Eisengrau                                    |
| Walzendurchmesser in mm                            | 365  |
| Arbeitsbreite in mm                                | 2040   |
| Muldenmaterial                                     | Aluminium                                    |
| Mangelunterbewicklung                              | Lamellenfederbewicklung                      |
| Mangeltuch   | Aramid-Nadelfilztuch                         |
| Anwendung  |  |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie            | •  |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime             | •  |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube         | •  |
| Geeignet für das Krankenhaus                       | •  |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz                  | •  |
| Leistungsdaten                                     |  |
| Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h   | 113,0  |
| Getestete Betriebsstunden                          | 20000  |
| Steuerung  |  |
| Steuerungstyp                                      | Touch-Display                                |
| Touch-Display (Option)                             | Touch-Display PRI                            |
| Programmeinstellung                                | Einstellung definierter Programmparameter    |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,5  |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 5,4  |
| Einstellbare Temperatur                            | Stufenlos                                    |
| Standard Elektroanschluss                          |  |
| Beheizungsart                                      | Elektro                                      |
| Elektroanschluss                                   | 3N AC 400V 50-60HZ                           |
| Heizleistung Elektro in kW                         | 22,90  |
| Gesamtanschluss in kW                              | 23,50  |
| Absicherung in A                                   | 50   |
| Maße und Gewicht                                   |  |
| Außenmaß, Höhe in mm                               | 1110   |
| Außenmaß, Breite in mm                             | 2759   |
| Außenmaß, Tiefe in mm                              | 1441   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                         | 1388   |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                       | 2866   |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                        | 1096   |
| Nettogewicht in kg                                 | 377  |
| Bruttogewicht in kg                                | 456  |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>        | 3698   |
| Emissionswerte                                     |  |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz         | 56 dB(A) re 20 µPa                           |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                    | 13,70  |
| Ausstattung  |  |
| Patentierter Ausgabetisch EasyFold                 | •  |
| Ausgabetischverlängerung (Option)                  | •  |
| HPC-Mulde  | •  |

## PRI 421 [EL LAM]

Muldenmangel, Elektro

mit Lamellenbewicklung für optimale Finishergebnisse.



EAN: 4002516365990 / Materialnummer: 11606800 / Alte Materialnummer: 53421102EU

|  |   |
|--|---|
| Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste                   | • |
| Fußschaltleiste FlexControl                                | • |
| Eingabetisch   | • |
| Wäscheabstreifer   | • |
| Wäschekasten   | • |
| Wäscherückführung (Option)                                 | • |
| Abdeckhaube (Option)                                       | • |
| Favoritenprogramm  | • |
| Falscheingabeerkennung                                     | • |
| Luftfederung   | • |
| Pausenfunktion   | • |
| Hoher Anpressdruck   | • |
| Anzeige Muldenreinigung und wachsen                        | • |
| Not-Halt-Schalter  | • |
| Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör                                 | • |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                              |   |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)          | • |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                       |   |
| VDE  | • |
| CE   | • |
| WEEE   | • |
| VDE-EMC  | • |
| Spritzwasserschutz IPX0                                    | • |
| UKCA   | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG                | • |