

## PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



- Trommelvolumen 110 l, maximales Füllgewicht 12.0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN: 4002516391579 / Materialnummer: 11682910 / Alte Materialnummer: 51912008SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	12,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	12,0
Trommelvolumen in l	110
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrommel 2.0	•
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	74,4
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	142,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,68
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	2,50
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	49
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	70,8
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	139,9
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,72
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	42
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	69,6
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516391579 / Materialnummer: 11682910 / Alte Materialnummer: 51912008SOM

Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	68,4
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,36
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	31
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	54
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	47
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1150
g-Faktor	458
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 400V 50 HZ
Heizleistung in kW	9,00
Gesamtanschluss in kW	9,60
Absicherung in A	16
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Elektroanschluss	3 AC 400V 60 HZ
Heizleistung in kW	9,00
Gesamtanschluss in kW	9,60
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.

EAN: 4002516391579 / Materialnummer: 11682910 / Alte Materialnummer: 51912008SOM

<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1350
Außenmaß, Nettobreite in mm	799
Außenmaß, Nettotiefe in mm	924
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1475
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	281,0
Bruttogewicht in kg	300
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	4424
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,48
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
Feder in Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	91
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	10
Einsatzhelme [Anzahl]	3
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	1
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516391579 / Materialnummer: 11682910 / Alte Materialnummer: 51912008SOM

Wischtücher, 22 g [Anzahl]	289
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	64
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	56
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	100
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	72
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	120
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	80
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
EAC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•