

## PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



- Trommelvolumen 180 l, maximales Füllgewicht 20.0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN: 4002516392521 / Materialnummer: 11683000 / Alte Materialnummer: 51920005SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	20,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	20,0
Trommelvolumen in l	180
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrommel 2.0	•
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	124,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	234,3
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,80
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	4,10
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	55
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	118,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	229,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,20
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,70
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	44
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	116,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	35

## PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516392521 / Materialnummer: 11683000 / Alte Materialnummer: 51920005SOM

Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	114,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	33
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	61
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	55
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1075
g-Faktor	462
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 480V 60HZ
Heizleistung in kW	19,50
Gesamtanschluss in kW	22,50
Absicherung in A	35
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Elektroanschluss	3 AC 440V 60HZ
Heizleistung in kW	16,50
Gesamtanschluss in kW	19,50
Absicherung in A	35
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.

EAN: 4002516392521 / Materialnummer: 11683000 / Alte Materialnummer: 51920005SOM

<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1450
Außenmaß, Nettobreite in mm	924
Außenmaß, Nettotiefe in mm	935
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1585
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	408,0
Bruttogewicht in kg	428
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	5942
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	67 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,48
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Effiziente Schöpfripen	•
EcoSpeed	•
Feder in Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	92
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atenschutzmasken [Anzahl]	15
Einsatzhelme [Anzahl]	5
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	4
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4

PWM 920 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516392521 / Materialnummer: 11683000 / Alte Materialnummer: 51920005SOM

Wischtücher, 22 g [Anzahl]	456
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	106
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	91
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	167
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	117
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	200
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	130
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
EAC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•