

PDR 514 COP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Zeitsteuerung M Select COP, speziell für Self-Service Anwendungen.



- Trommelvolumen 250.00 l , Füllgewicht 10.0 kg – 14.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516408611 / Materialnummer: 11717780 / Alte Materialnummer: 52514005EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	10,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	14,0
Trommelvolumen in l	250,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	13,00
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,53
Programmlaufzeit in Min.	24
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Zeitgesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	13,50
Gesamtanschluss in kW	14,10
Absicherung in A	25
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	27,00
Gesamtanschluss in kW	28,20
Absicherung in A	50
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	852
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	938
Nettogewicht in kg	160,4
Bruttogewicht in kg	172
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1779

PDR 514 COP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Zeitsteuerung M Select COP, speziell für Self-Service Anwendungen.



EAN: 4002516408611 / Materialnummer: 11717780 / Alte Materialnummer: 52514005EU

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	51 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,90

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
Softliftrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG