

## PDR 514 COP [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit Zeitsteuerung M Select COP, speziell für Self-Service Anwendungen.



- Trommelvolumen 250.00 l , Füllgewicht 10.0 kg – 14.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516408628 / Materialnummer: 11717800 / Alte Materialnummer: 52514007EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	10,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	14,0
Trommelvolumen in l	250,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	14,00
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,55
Programmlaufzeit in Min.	23
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Zeitgesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	1N AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	15,00
Gesamtanschluss in kW	0,60
Absicherung in A	10
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	852
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	938
Nettogewicht in kg	162,4
Bruttogewicht in kg	174
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1799
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	51 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,90

PDR 514 COP [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit Zeitsteuerung M Select COP, speziell für Self-Service Anwendungen.



EAN: 4002516408628 / Materialnummer: 11717800 / Alte Materialnummer: 52514007EU

#### Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
Softliftrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

#### Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•

#### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG