

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. effizienter Wärmepumpe APDR 901 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



- Trommelvolumen 250.00 l , Füllgewicht 10.0 kg – 14.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Automatische Wärmetauscherreinigung dank StreamClean-Verfahren
- 60 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner\*
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Abb. zeigt Trockner mit separat bestellbarem Wärmepumpenmodul

\* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 60 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516408826 / Materialnummer: 11718010 / Alte Materialnummer: 52914007EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Eisengrau
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	10,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	14,0
Trommelvolumen in l	250,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	11,20
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,21
Programmlaufzeit in Min.	33
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe mit CleanStream
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. effizienter Wärmepumpe APDR 901 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



EAN: 4002516408826 / Materialnummer: 11718010 / Alte Materialnummer: 52914007EU

Heizleistung Wärmepumpe in kW	10,00
Gesamtanschluss in kW	5,10
Absicherung in A	16
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	852
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	938
Nettogewicht in kg	156,4
Bruttogewicht in kg	168
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1740
<b>Maße/Gewicht Wärmepumpenmodul (ohne Trockner)</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1530
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1000
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	800
Bruttogewicht in kg	201,0
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1652
<b>Maße und Gewicht Wärmepumpenmodul</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1370
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	426
Nettogewicht in kg	159,5
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	51 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,90
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Kältemittel	R450a
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO <sub>2</sub> e	605
Treibhauspotential Gerät in kg CO <sub>2</sub> e	1936
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	8
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	2

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. effizienter Wärmepumpe APDR 901  
mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



EAN: 4002516408826 / Materialnummer: 11718010 / Alte Materialnummer: 52914007EU

Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	255
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	53
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	45
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	83
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	59
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•