

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 901.



- Trommelvolumen 325.00 l , Füllgewicht 13.0 kg – 18.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Automatische Wärmetauscherreinigung dank StreamClean-Verfahren
- 60 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 60 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516408833 / Materialnummer: 11718020 / Alte Materialnummer: 52918005EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Eisengrau
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	13,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	18,0
Trommelvolumen in l	325,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	10,90
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,21
Programmlaufzeit in Min.	39
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 901.



EAN: 4002516408833 / Materialnummer: 11718020 /
Alte Materialnummer: 52918005EU

Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe mit StreamClean
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Wärmepumpe in kW	10,00
Gesamtanschluss in kW	5,10
Absicherung in A	16
Maße/Gewicht Wärmepumpenmodul (ohne Trockner)	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1370
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	426
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1530
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1000
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	800
Nettogewicht in kg	159,5
Bruttogewicht in kg	201,0
Maximale Bodenbelastung in N	1652
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1035
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1125
Nettogewicht in kg	169,5
Bruttogewicht in kg	183
Maximale Bodenbelastung in N	1928
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	53 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	11,00
Ausstattung	
StreamClean (Wärmetauscherreinigung)	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	94
Kältemittel	R450a
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e	605
Treibhauspotential Gerät in kg CO2 e	1936
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 901.



EAN: 4002516408833 / Materialnummer: 11718020 /
Alte Materialnummer: 52918005EU

WLAN	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	295
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	68
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	59
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	108
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	76
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•