

PDR 522 ROP [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Trommelvolumen 400.00 l, Füllgewicht 29 (13.0) lb (kg) kg – 16.0 kg
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516409113 / Materialnummer: 11718210 / Alte Materialnummer: 52522011EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:32	29 (13,0) lb (kg)
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	16,0
Trommelvolumen in l	400,00
Trocknungssystem	Heißwasser
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,56
Programmlaufzeit in Min.	60
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Heißwasser
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Heißwasser in kW	9,80
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	10
Maximale Wasservorlauftemperatur in °C	90
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1162

PDR 522 ROP [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit Restfeuchtsteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516409113 / Materialnummer: 11718210 / Alte Materialnummer: 52522011EU

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1254
Nettogewicht in kg	231,9
Bruttogewicht in kg	246
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2600
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	62 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,60
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	364
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•