

## PDR 928 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 500.00 l, Füllgewicht 36 (16.0) lb (kg) kg – 20.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Plus
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516409175 / Materialnummer: 11718270 / Alte Materialnummer: 52928007EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Eisengrau
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:32	36 (16,0) lb (kg)
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	20,0
Trommelvolumen in l	500,00
Trocknungssystem	Heißwasser
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,49
Programmlaufzeit in Min.	55
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Heißwasser
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Heißwasser in kW	10,00
Gesamtanschluss in kW	1,20
Absicherung in A	10
Maximale Wasservorlauftemperatur in °C	90

PDR 928 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409175 / Materialnummer: 11718270 / Alte Materialnummer: 52928007EU

<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1640
Außenmaß, Nettobreite in mm	1206
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1019
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1766
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1108
Nettogewicht in kg	281,3
Bruttogewicht in kg	296
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	3171
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,30
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitripfen	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	5
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	545
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	75
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	63
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	116
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	83
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•

PDR 928 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt  
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409175 / Materialnummer: 11718270 / Alte Materialnummer: 52928007EU

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

