

## PDR 544 ROP [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



- Trommelvolumen 800.00 l, Füllgewicht 53 (24.0) lb (kg) kg – 32.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516409274 / Materialnummer: 11718370 / Alte Materialnummer: 52544006EU

| <b>Bauform und Ausführung</b>                    |                              |
|--|------------------------------|
| Bauform  | Frontlader                   |
| Linie  | Performance                  |
| Front  | Eisengrau                    |
| Blendenfarbe                                     | Edelstahl                    |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:32 | 53 (24,0) lb (kg)            |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25 | 32,0                         |
| Trommelvolumen in l                              | 800,00                       |
| Trocknungssystem                                 | Heißwasser                   |
| Türöffnung [Ø] in mm                             | 520                          |
| Türöffnungswinkel in Grad                        | 180                          |
| Türanschlag                                      | links                        |
| Türanschlag wechselbar                           | •                            |
| Schontrummel aus Edelstahl                       | Ja                           |
| <b>Anwendung</b>                                 |                              |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie          | •                            |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime           | •                            |
| Geeignet für das Facility Management             | •                            |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube       | •                            |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe              | •                            |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten      | •                            |
| Geeignet für das Krankenhaus                     | •                            |
| Geeignet für den Sportverein                     | •                            |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness          | •                            |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen       | •                            |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen    | •                            |
| <b>Leistungsdaten</b>                            |                              |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg          | 0,56                         |
| Programmlaufzeit in Min.                         | 62                           |
| Lebensdauer in Trockenzyklen                     | 40000                        |
| <b>Steuerung</b>                                 |                              |
| Steuerungstyp                                    | M Select Benchmark           |
| Programmierbarkeit                               | Einstellung defin. Parameter |
| Programmsteuerung                                | Restfeuchtegesteuert         |
| Max. Startzeitvorwahl in h                       | 24                           |
| Restzeitanzeige                                  | •                            |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen        | •                            |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                 |                              |
| Beheizungsart                                    | Heißwasser                   |
| Elektroanschluss                                 | 3N AC 400V 50/60HZ           |
| Heizleistung Elektro in kW                       | 0,00                         |
| Heizleistung Heißwasser in kW                    | 12,50                        |
| Gesamtanschluss in kW                            | 1,70                         |
| Absicherung in A                                 | 10                           |
| Maximale Wasservorlauftemperatur in °C           | 90                           |
| <b>Maße und Gewicht Trockner</b>                 |                              |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                        | 1640                         |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                      | 1206                         |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                       | 1385                         |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                       | 1766                         |

## PDR 544 ROP [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516409274 / Materialnummer: 11718370 / Alte Materialnummer: 52544006EU

|   |                    |
|---|--------------------|
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                      | 1390               |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                       | 1474               |
| Nettogewicht in kg                                | 326,3              |
| Bruttogewicht in kg                               | 344                |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>       | 3848               |
| <b>Emissionswerte</b>                             |                    |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz        | 63 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                   | 4,00               |
| <b>Ausstattung</b>                                |                    |
| Intelligente Trommelreversierung                  | •                  |
| Axiale Luftführung                                | •                  |
| Großflächiger Flusenfilter                        | •                  |
| PerfectDry  | •                  |
| Softflitripfen                                    | •                  |
| AirRecycling                                      | •                  |
| Kommunikationsschacht                             | •                  |
| Not-Halt-Schalter                                 | •                  |
| Geräteunabhängiges Zubehör                        | •                  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                     |                    |
| Kassiersystem (Option)                            | •                  |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang          | •                  |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | •                  |
| WLAN Trockner                                     | •                  |
| Connector Box                                     | •                  |
| LAN-Modul (Option)                                | •                  |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>              |                    |
| CE  | •                  |
| VDE   | •                  |
| VDE-EMC   | •                  |
| Spritzwasserschutz IP X4                          | •                  |
| WEEE  | •                  |
| UKCA  | •                  |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG       | •                  |