

PDR 922 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 400.00 l , Füllgewicht 16.0 kg – 22.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516409366 / Materialnummer: 11718590 / Alte Materialnummer: 52922003EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Eisengrau
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	16,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	22,0
Trommelvolumen in l	400,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	21,70
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,53
Programmlaufzeit in Min.	25
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	1N AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	21,50

PDR 922 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409366 / Materialnummer: 11718590 / Alte Materialnummer: 52922003EU

Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	10
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1162
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1254
Nettogewicht in kg	203,9
Bruttogewicht in kg	218
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2324
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	62 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,60
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	16
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	364
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	84
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	73
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	133
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	94
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•

PDR 922 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516409366 / Materialnummer: 11718590 / Alte Materialnummer: 52922003EU

DVGW-Gas

•

WEEE

•

UKCA

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•