

## PDR 928 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.



- Trommelvolumen 500.00 l , Füllgewicht 20.0 kg – 28.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Flex
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516410928 / Materialnummer: 11722730 / Alte Materialnummer: 52928008SOM

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	20,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	28,0
Trommelvolumen in l	500,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,51
Programmlaufzeit in Min.	24
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 480V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	31,80
Gesamtanschluss in kW	33,00
Absicherung in A	50
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	3 AC 440V 50/60HZ
Heizleistung in kW	27,00
Gesamtanschluss in kW	28,20
Absicherung in A	50
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1640
Außenmaß, Nettobreite in mm	1206
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1019
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1766
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1108
Nettogewicht in kg	243,3
Bruttogewicht in kg	258
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	3044

PDR 928 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516410928 / Materialnummer: 11722730 / Alte Materialnummer: 52928008SOM

<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	58 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,30
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	5
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	545
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	105
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	91
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	167
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	118
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
EAC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•