


## PRI 214 [EL STW]

Muldenmangel, Elektro

mit Gebläse, modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe.



- Leistung 33.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 210 mm, Arbeitsbreite 1400 mm
- Optimale Ergonomie – höhenverstellbar und optionaler Sockel
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN: 4002516422877 / Materialnummer: 11744550 / Alte Materialnummer: 53214004EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	210
Arbeitsbreite in mm	1400
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	33,0
Getestete Betriebsstunden	20000
Steuerung	
Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,0
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	6,50
Gesamtanschluss in kW	7,00
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1032
Außenmaß, Breite in mm	1979
Außenmaß, Tiefe in mm	650
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1374
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2163
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	660
Nettogewicht in kg	140
Bruttogewicht in kg	155
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1400
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,50

PRI 214 [EL STW]

Muldenmangel, Elektro

mit Gebläse, modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe.



EAN: 4002516422877 / Materialnummer: 11744550 / Alte Materialnummer: 53214004EU

<b>Ausstattung</b>	
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Anlagebrett	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Sockel (Option)	•
Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•