


## PRI 214 [EL SOM STW]

Muldenmangel, Elektro

mit modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe für den Marineeinsatz.



- Leistung 35.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 210 mm, Arbeitsbreite 1400 mm
- Optimale Ergonomie – höhenverstellbar und optionaler Sockel
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäschart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN: 4002516422907 / Materialnummer: 11744580 / Alte Materialnummer: 53214007SOM

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	210
Arbeitsbreite in mm	1400
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	35,0
Getestete Betriebsstunden	20000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,0
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 440V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	7,90
Gesamtanschluss in kW	8,40
Absicherung in A	16
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	1032
Außenmaß, Breite in mm	1979
Außenmaß, Tiefe in mm	650
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1374
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2163
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	660
Nettogewicht in kg	140
Bruttogewicht in kg	155
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1400
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	11,00
<b>Ausstattung</b>	
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Anlagebrett	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•

PRI 214 [EL SOM STW]

Muldenmangel, Elektro

mit modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe für den Marineeinsatz.



EAN: 4002516422907 / Materialnummer: 11744580 / Alte Materialnummer: 53214007SOM

Wäscherückführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Sockel (Option)	•
Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•