

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Besteckschublade mit Körben, Lloyd's Register approved.



- Spülleistung: 14 Maßgedecke in nur 24 min *
- 13 % geringerer Energieverbrauch**
- Automatische Türöffnung bei zweimaligem Klopfen – Knock2open
- Tür schließt ganz von allein – AutoClose
- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

** Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516424192 / Materialnummer: 11750900 / Alte Materialnummer: 61010415MAR

Bauform und Ausführung	
Bauform	Vollintegrierte Spülmaschine
XXL-Geschirrspüler	•
Linie	ProfiLine
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Ohne Front
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	Obsidianschwarz
Anwendung	
Geeignet für Offshore und Marine	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	24
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge	14
Lebensdauer in Spülzyklen	12500
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmwahltasten
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	8
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	2N AC 120/208-240V, 60HZ
Heizleistung in kW	3,50-3,80
Gesamtanschluss in kW	3,70-4,00
Absicherung in A	30
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	AC 120V 60HZ
Heizleistung in kW	1,30
Gesamtanschluss in kW	1,40
Absicherung in A	15
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Länge Wasserablaufschauch in cm	150

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Besteckschublade mit Körben, Lloyd's Register approved.



EAN: 4002516424192 / Materialnummer: 11750900 / Alte Materialnummer: 61010415MAR

Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	845
Außenmaß, Breite in mm	598
Außenmaß, Tiefe in mm	550
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	970
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	580
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fußboden in mm	210
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	48
Bruttogewicht in kg	57
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1000
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	45,0
Programme	
Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
Korbgestaltung	
Korbausstattung MaxiComfort P	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	4
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Patentierete 3D-MultiFlex-Schublade	•
Ausstattung	
Trocknung	Zusattrocknung, Aktive Kondensationstrocknung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
BrilliantLight	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
WLAN-Modul	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•

PFD 104 SCVi XXL [MAR]

Vollintegrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Besteckschublade mit Körben, Lloyd's Register approved.



EAN: 4002516424192 / Materialnummer: 11750900 / Alte Materialnummer: 61010415MAR

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

VDE

EMV-Funkschutz

DIN EN 17735

EN 1717

Lloyd's Register

