

PW 6241 [EL MF WI]

Waschmaschine, elektrobeheizt
mit Flüssigdosiermodul und intelligentem Wiegesystem.



- Trommelvolumen 240 l, Füllgewicht 24,0 kg
- Große Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 43 %*, g-Faktor 541

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516429074 / Materialnummer: 11761850 / Alte Materialnummer: 51624114ZER

| Bauform und Ausführung | |
|--|--------------|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Professional |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Füllverhältnis | 1:10 |
| Beladungsmenge in kg | 24,0 |
| Trommelvolumen in l | 240 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 430 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | rechts |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter | • |
| Schontrummel | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Leistungsdaten | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 9,00 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,26 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 8,80 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,10 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 216,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 6,24 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 60 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 211,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 2,40 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l | 212,3 |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 5,04 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min. | 46 |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l | 212,5 |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 1,44 |

PW 6241 [EL MF WI]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Flüssigdosiermodul und intelligentem Wiegesystem.



EAN: 4002516429074 / Materialnummer: 11761850 / Alte Materialnummer: 51624114ZER

| | |
|--|--------------------------------|
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min. | 36 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 46 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 43 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1100 |
| g-Faktor | 541 |
| Getestete Betriebsstunden | 30000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | Profitronic M |
| Programmierbarkeit | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | Frei wählbar |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Grund- und Zielgruppenprogramme | |
| Grundprogramme | • |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Programme für das Facility Management | • |
| Programme für Textilreinigungen | • |
| Programme für Handwerksbetriebe | • |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste | • |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe | • |
| Programme für Krankenhäuser | • |
| Programme für Sportvereine | • |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche | • |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| Flüssigdosiermodul | • |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12 |
| Leerstandsensierung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3N AC 380-415V 50-60HZ |
| Heizleistung in kW | 24,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 25,00 |
| Absicherung in A | 50 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil | DN 70 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1643 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 1089 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 1250 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1700 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1336 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1530 |

PW 6241 [EL MF WI]

Waschmaschine, elektrobeheizt
mit Flüssigdosiermodul und intelligentem Wiegesystem.



EAN: 4002516429074 / Materialnummer: 11761850 / Alte Materialnummer: 51624114ZER

| | |
|---|--------------------|
| Nettogewicht in kg | 680,0 |
| Bruttogewicht in kg | 731 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 9245 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 78 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 4,70 |
| Ausstattung | |
| Patentierter Vorentwässerung | • |
| Tuchaufbereitung | • |
| Unwuchtüberwachung | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik+ | • |
| Volumenstromzähler (Option) | • |
| Wiegesystem | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Effizientes Hochschleudern | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 96 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Schnittstellenmodul RS 232 (Option) | • |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • |
| Betriebsdatenerfassung | • |
| Wasserrückgewinnung (Option) | • |
| Kapazitäten | |
| Atemschutzmasken [Anzahl] | 19 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 4 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 6 |
| Chemikalienschutzanzüge [Anzahl] | 4 |
| Synthetikbetten [Anzahl] | 3 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 6 |
| Federbetten [Anzahl] | 3 |
| Federkissen [Anzahl] | 6 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 546 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl] | 126 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl] | 109 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] | 200 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] | 141 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl] | 4 |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |