

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



- Trommelvolumen 100 l, Füllgewicht 11,0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 50 %\*, g-Faktor 370
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 / Alte Materialnummer: 51511010EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	11,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	11,0
Trommelvolumen in l	100
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für das Facility Management	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,10
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,12
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	6,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,03
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	78,4
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	124,6
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,37
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,61
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	54
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	75,7
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	124,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,32
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	57
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	45
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	54
Restfeuchte bei Warmspülen in %	50
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	370
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



EAN: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 / Alte Materialnummer: 51511010EU

Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Waschsalonge	•
Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Quick-Service-Restaurants	•
Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Programme für Privathaushalte	•
Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung in kW	7,95
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Brauchwasser (Option) [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	845
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1214
Außenmaß, Bruttobreite in mm	750

## PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



EAN: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 / Alte Materialnummer: 51511010EU

Außenmaß, Bruttotiefe in mm	917
Nettogewicht in kg	148,0
Bruttogewicht in kg	161
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2577
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	61 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,80
<b>Ausstattung</b>	
Patentierte Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi Stoßdämpfer	•
Desinfektionsspülen	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	91
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	255
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	46
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	40
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	73
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	52
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	70
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	45
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•