

PW 6241 [EL MF]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Flüssigdosiermodul und frei programmierbarer Steuerung.



- Trommelvolumen 240 l, Füllgewicht 24,0 kg
- Große Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 43 %*, g-Faktor 541

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516440512 / Materialnummer: 11787980 / Alte Materialnummer: 51624108ZER

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	24,0
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrummel	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	9,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,26
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,80
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,10
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	216,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	6,24
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	60
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	211,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	2,40
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	212,3
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	5,04
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	46
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	212,5
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,44

PW 6241 [EL MF]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Flüssigdosiermodul und frei programmierbarer Steuerung.



EAN: 4002516440512 / Materialnummer: 11787980 / Alte Materialnummer: 51624108ZER

Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	36
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Restfeuchte bei Warmspülen in %	43
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	541
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund- und Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flüssigdosiermodul (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 50-60HZ
Heizleistung in kW	24,00
Gesamtanschluss in kW	25,00
Absicherung in A	50
Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	3 AC 480V 60HZ
Heizleistung in kW	22,50
Gesamtanschluss in kW	27,10
Absicherung in A	40
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1643

PW 6241 [EL MF]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Flüssigdosiervmodul und frei programmierbarer Steuerung.

EAN: 4002516440512 / Materialnummer: 11787980 / Alte Materialnummer: 51624108ZER

Außenmaß, Nettobreite in mm	1089
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1250
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1336
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1530
Nettogewicht in kg	640,0
Bruttogewicht in kg	691
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	8853
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	78 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,70
Ausstattung	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	96
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	19
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	6
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	4
Synthetikbetten [Anzahl]	3
Synthetikkissen [Anzahl]	6
Federbetten [Anzahl]	3
Federkissen [Anzahl]	6
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	546
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	126
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	109
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	200
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	141
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	4
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•

PW 6241 [EL MF]

Waschmaschine, elektrobeheizt
mit Flüssigdosiermodul und frei programmierbarer Steuerung.



EAN: 4002516440512 / Materialnummer: 11787980 / Alte Materialnummer: 51624108ZER

Spritzwasserschutz IP X4

•

WEEE

•

RCM

•

EAC

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•